

a campana estática Scentroid provee una solución sencilla y libre de contaminación para la toma de muestras de aire desde biofiltros y otras superficies que cuentan con flujos de aire de presión positiva. La campana esta construida totalmente en acero inoxidable para una fácil descontaminación y limpieza. La chimenea se remueve para una fácil transportación.



MODELO SH50 (EPA)

- ➤ La campana SH50 está diseñada de conformidad con las especificaciones de EPA y aísla una superficie de 0.5m2. La construcción solida de acero inoxidable permite una rápida y simple limpieza. La superficie puede ser asegura cero contaminación cruzada que pudiese afectar muestreos posteriores. Para la toma de muestras tan solo:
 - 1.Identifique los puntos que desea muestrear
- 2.Coloque la campana estática en los puntos seleccionados y presione para evitar fugas en la base de la misma.

➤ MODELO PORTÁTIL SH25

El modelo SH25 aísla una superficie de 0.25m2, este dispositivo es una opción más portable y fácil de utilizar que puede ser utilizada en conjunción con los olfatómetros serie SM para verificar la eficiencia del bio-filtro.

Los olfatómetros de la serie SM pueden ser conectados directamente al puerto de muestreo de la campana estática y medir la concentración de olores a través de olfatometría directa. El software ODMAP puede ser utilizado para trazar y medir la salud y eficiencia del bio-filtro.



431 Alden Road. #3 Markham, ON, L3R 4C1 Email: info@scentroid.com www.scentroid.com





